

**DC.T 11T304, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbrøder	GK
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning