



Indvendige XT-mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 100-150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428500, indstillingsringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	100 - 150 mm
Tolerancering-Ø	125 mm
Antal mikrometerskruer	2
Antal indstillingsringe	1

Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 100-150 mm	020550 100-150
--	----------------

Tilbehør

XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 100-125 mm	428500 100-125
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 130 mm	484030 130
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 125-150 mm	428500 125-150
Reservemålehoved XT Måleområde 100-125 mm	428605 100-125
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm	484030 110