



## XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 275-300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 275-300
GTIN	5051102043674
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

#### Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

#### Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

#### Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	275 - 300 mm
Måledybde med forlænger	265 mm
Standardmåledybde	115 mm

Mål a	0,5 mm
Fejlgrænse	0,009 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 300 mm	022500 300
---	------------

## Tilbehør

Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 5/150	428510 5/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 275 mm	484030 275
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 280 mm	484030 280