



Vertikalspænder med lodret fod, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376510 1
GTIN	4020772007805
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P2	1100 N
Hel længde	61 mm
Borings-Ø d	4,5 mm

Hel højde	109 mm
Hulafstand e	16 mm
Trykskrue	M5×30 mm
Holdekraft P1	600 N
Type	6802J
Spændehøjde H	23,5 - 25 mm
Produkttype	Vertikalspænder