



Vertikalspænder med lodret fod, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376510 2
GTIN	4020772007812
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d	5,5 mm
Trykskrue	M6×35 mm
Hel højde	144,5 mm

Hulafstand e	20 mm
Hel længde	78 mm
Holdekraft P2	1200 N
Holdekraft P1	800 N
Type	6802J
Spændehøjde H	28,5 - 32 mm
Produkttype	Vertikalspænder