



XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 8-10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. „Mikro“-udførelse med forbedret opløsning på 2 µm.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	58 mm
Måleområde	8 - 10 mm
Måledybde med forlænger	121 mm

Mål a	1,9 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,002 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Reservemålehoved XT Måleområde 8-10 mm	428605 8-10
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 1/63	428510 1/63
Målebakkensæt3 dele Måleområde 8-10 mm	428745 8-10
Returfjedersæt3 dele Måleområde 8-10 mm	428746 8-10