

**Garant****NC-højtryksspænder, model LC, Type: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360510 125
GTIN	4250364401500
Artikelklasse	31F

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Små mål; optimalt forhold mellem spændevide og samlet længde. Optisk styring af spændekraften med 4 ringmarkeringer. Maksimal gentagelse af spændetrykket takket være det integrerede faste anslag.**
- **Særligt stabil basisenhed af sfærisk støbegods, over- og underside slebne, parringsnøjagtighed på 0,02 mm.**
- **Inklusive borer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystemer stikmål 200 mm.**

**Kendetegn:**

- **„Klik“-hurtigspændesystem til parallelklodser/trinbakker. Korte omstillingstider og stor fleksibilitet.**
- **Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel (forøget funktionssikkerhed, optimeret spånstop, minimalt rengøringsbehov).**

**Anvendelse:**

Universelt spændesystem til bearbejdningscentre.

**Leveringsomfang:**

Inkl. 2 trinbakker, 1 håndsving, 4 spændejernog 1 stiftnøgle.

**Specialtilbehør:**

- **Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.**
- **Emneanslag og ekstra håndsving, se nr. 360555; 352650 og 360800.**
- **Håndsvingsforlængere, se nr. 360850.**
- **Spændebakker, se også nr. 361380 – 361770 og 362390 – 362600.**
- **Ekstra trinbakker, se nr. 361400; 361420 eller 361295; 361296.**
- **Spændebolt nr. 360025.**
- **Adapterplader til hurtigskift af bakke Xtric nr. 361293 og 361294 str. 125.**
- **Adapterplader nr. 361297 og 361298 str. 125.**

**Bemærk:**

- Trinlister fra klik-systemet til boring tæt ved kanter og opspænding af flade emner  
Se nr. 361950; 361960; 361970.
- Trinbakker se nr. 361400; 361420; 361295; 361296.

**Teknisk beskrivelse**

Spændekraft op til maks.	40 kN
Farvekode til passende tilbehør	LC-GARANT
Type	125
Samlet længde L	446 mm
Langsgående not l H7	20 mm
Kæbehøjde h	39,5 mm
m	180 mm
Basisenhedslængde a	398 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Spændeområde d	131 - 313 mm
Basisenhedshøjde c -0,02	100 mm
t	144 mm
Vægt	34 kg
r ±0,015	118 mm
Spændeområde b	0 - 182 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik

**Tilbehør**

Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 18 mm	360530 18
Spændebakke-par, glatte Til bakkebredde 125 mm	362420 125
Håndsvingsforlænger	360850
Vinkeldrev Til type 125-200	360570 125-200

Parallelklods-par (trinside) Til type 125	361970 125
Rulle- nedholderbakker, par Til bakkebredde 125 mm	362460 125
Blødt bakkeparIndsætningsstål 21MnCr5 Til type 125	360520 125
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 12 mm	360530 12
Parallelklods-par klik-system, hærdet stål Til type 125	361960 125
Grundbakkefast Til type 125	361520 125
TrinbakkeMobil Til type 125	360468 125
Ekstra fjederblads-par Til bakkebredde 125 mm	362620 125
Spændebakker, par med forskudt støtteflade Til bakkebredde 125 mm	362560 125
AdapterbakkeMobil Til type 125	361600 125
Vinkeldrev Til type 125	360580 125
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 22 mm	360530 22
Ekstra spindel Type 125	360821 125
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
Gvindafstrygersæt Type 125	360822 125
Prismebakker – parStål, hærdet Til type 125	360540 125
Emnestop	360555
Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 125 mm	362400 125
Reservehåndsving Til type 125/200	360800 125/200
Konsol Til type 125XL	361230 125XL
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 14 mm	360530 14
Adapterbakkefast Til type 125	361620 125
Parallelklods-par klik-system, hærdet stål Til type 125	361950 125
Grundbakker, par bløde Til bakkebredde 125 mm	362520 125
GrundbakkeMobil Til type 125	361500 125
Fjederbladsbakke-par Til bakkebredde 125 mm	362600 125
Prismebakker – par Til bakkebredde 125 mm	362500 125

Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 16 mm	360530 16
PendelbakkeMobil Til type 125	361660 125
Afstrygersæt Type 125	360823 125
Trinbakkefast Til type 125	360469 125