



Vandretspændere med vandret fod, Type: 0



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 376625 0 |
| GTIN | 4045197229908 |
| Artikelklasse | 32S |

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|----------|
| Hel højde | 17 mm |
| Hel længde | 77 mm |
| Trykskrue | M4×20 mm |
| Borings-Ø d | 4,3 mm |
| Holdekraft P1 | 230 N |
| Hulafstand e | 11,2 mm |
| Hulafstand f | 16 mm |
| Holdekraft P2 | 380 N |
| Type | 376625 0 |

Spændehøjde H

8 mm

Produkttype

Vandretspændere