



Vandretspændere med lodret fod, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376630 4
GTIN	4020772008208
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M8×65 mm
Holdekraft P1	2000 N
Borings-Ø d	8,5 mm
Hel højde	97 mm
Hel længde	287 mm
Holdekraft P2	3000 N
Hulafstand e	41 mm

Type	6832J
Spændehøjde H	59 mm
Produkttype	Vandretspændere