



## Vandretspændere med vandret fod, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376610 1
GTIN	4020772008055
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Hel højde	30 mm
Trykskrue	M5×30 mm
Hulafstand f	19,7 mm
Hel længde	120 mm
Borings-Ø d	5,2 mm
Holdekraft P2	1100 N
Hulafstand e	13-14,5 mm

Holdekraft P1	800 N
Type	6830J
Spændehøjde H	19 mm
Produkttype	Vandretspændere