



Plejlstangsspænder med vendbart håndtag, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

376760 4

GTIN

4020772092627

Artikelklasse

35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
- Stødstang og håndtag ligeløbende.
- Basisenhed af tempergods.
- Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
- Sejhhærdet trykskrue.
- Hærdede bolte, vedligeholdelsesfrie sinterstålsbøsninger.
- Til stor spændekraft
- Basisenhed af tempergods, bruneret.

Anvendelse:

- Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
- Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
- Til montering i specialopspændingselementer.
- Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Vægt

0,65 kg

Hulafstand l	36,5 mm
Hulafstand k	25 mm
Borings-Ø d	5,5 mm
Spændehøjde h op til midten af skruen	12 mm
Trykskrue	M8×35 mm
Basisenhedslængde f	90 mm
Basisenhedsbredde n	47 mm
Holdekraft P - tryk og træk	7000 N
Spændeslag	32 mm
Hulafstand g	33,3 mm
Samlet højde H	132 mm
Samlet længde L	155 mm
Type	6842PL
Produkttype	Plejlstangsspænder