



Vandretspændere med sikkerhedslås, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376650 3
GTIN	4020772008819
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Nitter af rustfrit stål.
- Indsatshærdede lejbøsninger.
- Lejesteder fedtsmurte.
- Komplet med sejhærdet, forzinket trykskrue.
- Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
- Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.
- Sikring mod tab af trykskruer.

Anvendelse:

Takket være den patenterede sikkerhedslås særligtvelegnet til at modstå vibrationer og til montering, både i lukket og åben tilstand.

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P1	1800 N
Hulafstand f	22-31,8 mm
Hulafstand e	25,7 mm
Hel højde	48,5 mm
Holdekraft P2	2500 N

Trykskrue	M8×45 mm
Hel længde	206 mm
Borings-Ø d	6,5 mm
Type	6830SJ
Spændehøjde H	32 mm
Produkttype	Vandretspændere