



Plejlstangsspænder med vendbart håndtag, Type: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

376760 7

GTIN

4020772092665

Artikelklasse

35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
- Stødstang og håndtag ligeløbende.
- Basisenhed af tempergods.
- Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
- Sejhhærdet trykskrue.
- Hærdede bolte, vedligeholdelsesfrie sinterstålsbøsninger.
- Til stor spændekraft
- Basisenhed af tempergods, bruneret.

Anvendelse:

- Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
- Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
- Til montering i specialopspændingselementer.
- Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Vægt

4,28 kg

Holdekraft P - tryk og træk	25000 N
Borings-Ø d	10,3 mm
Basisenhedslængde f	196 mm
Hulafstand k	12 mm
Hulafstand g	54 mm
Trykskrue	M12×50 mm
Hulafstand l	45 mm
Spænde højde h op til midten af skruen	22 mm
Hulafstand m	45 mm
Spændeslag	75 mm
Basisenhedsbredde n	78 mm
Samlet højde H	285 mm
Samlet længde L	355 mm
Type	6842PL
Produkttype	Plejlstangsspænder