



Vandretspændere med lodret fod, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376630 1
GTIN	4020772008161
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskrue.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M5×30 mm
Holdekraft P1	800 N
Holdekraft P2	1100 N
Hel højde	43 mm
Borings-Ø d	5,2 mm
Hulafstand e	13-14,5 mm
Hel længde	120 mm

Type	6832J
Spændehøjde H	25,5 mm
Produkttype	Vandretspændere