



Plejlstangsspænder med vendbart håndtag, Type: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

376760 8

GTIN

4020772092689

Artikelklasse

35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
- Stødstang og håndtag ligeløbende.
- Basisenhed af tempergods.
- Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
- Sejhhærdet trykskrue.
- Hærdede bolte, vedligeholdelsesfrie sinterstålsbøsninger.
- Til stor spændekraft
- Basisenhed af tempergods, bruneret.

Anvendelse:

- Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
- Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
- Til montering i specialopspændingselementer.
- Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hulafstand k

14,5 mm

Spændeslag	106 mm
Basisenhedslængde f	254 mm
Hulafstand l	70 mm
Spændehøjde h op til midten af skruen	28 mm
Holdekraft P - tryk og træk	45000 N
Borings-Ø d	10,3 mm
Hulafstand g	60 mm
Hulafstand m	70 mm
Trykskrue	M16×80 mm
Basisenhedsbredde n	84 mm
Vægt	7,72 kg
Samlet højde H	360 mm
Samlet længde L	440 mm
Type	6842PL
Produkttype	Plejlstangsspænder