



## Lukke-/låsespændere vandret, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376800 2
GTIN	4020772017095
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komplet med modhold.

- **Lynspænder med knæledsudveksling.**
- **Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.**
- **Nitter af rustfrit stål.**
- **Håndgreb af oliebestandigt kunststof.**
- **Spænderne er forzinkede.**
- **Spændekrogene kan indstilles med gevind.**
- **Lejebøsningerne er indsatshærdede.**
- **Lejesteder fedtsmurte.**
- **Krogene er sejhærdede.**

#### Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

#### Bemærk:

- **Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

### Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	13 mm
--------------	-------

Hulafstand f	19,5 - 23,5 mm
Spændekrogens justering c	38 - 72 mm
Holdekraft P (træk)	1600 N
Borings-Ø d	5,2 mm
Spændehøjde h	12 mm
Samlet højde H	47 mm
Samlet længde L	125 - 159 mm
Type	6848HJ
Produkttype	Låsespændeanordning