



Vandretspændere med lodret fod, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376630 3
GTIN	4020772008192
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel højde	65 mm
Holdekraft P1	1800 N
Hel længde	206 mm
Hulafstand e	25,7 mm
Borings-Ø d	6,5 mm
Trykskrue	M8×45 mm
Holdekraft P2	2500 N

Type	6832J
Spændehøjde H	42,5 mm
Produkttype	Vandretspændere