



Digital indvendig XTL-hurtigmåler, Måleområde: 8-10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Standardmåledybde	58 mm
Måledybde med forlænger	121 mm
Måleområde	8 - 10 mm
Mål a	1,9 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Antal medfølgende batterier	1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

Tilbehør

Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 1/63	428510 1/63
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498951 USB2
Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10