



## Digitale indvendige XTL-hurtigmålere, sæt, Måleområde: 10-20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

#### Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

#### Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428760 og kontrolringe med UKAS-prøveprotokol.

### Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	12,5 / 20 mm
Måleområde	10 - 20 mm
Antal målehoveder	3
Fejlgrænse	0,004 mm

Aflæsning	0,001 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Tilbehør

Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 2/76	428510 2/76
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498951 USB2
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18