



## Digitale indvendige XTL-hurtigmålere, sæt, Måleområde: 50-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

#### Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

#### Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428760 og kontrolringe med UKAS-prøveprotokol.

### Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	65 / 80 mm
Antal målehoveder	3
Måleområde	50 - 100 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Aflæsning	0,001 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Tilbehør

Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm	484030 60
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032