


**NC-højtryksspænder TITAN 2, Type: 125K****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361302 125K
GTIN	4250364402361
Artikelklasse	34A

Beskrivelse**Udførelse:**

Føringsbane, induktionshærdet. Sider, over- og underside slebet.

Kendetegn:

Spænder til modulært spændesystem.

Forstørret kraftvandring af hensyn til mere sikker opspænding af råemner i kombination med nedholderfunktion.

Bakker med M12 cylinderskruer.

8 mm mistet spændekant ved nedholder. 3 mm ved Gripp.

Opspænding tæt på de neutrale fibre er mulig.

Spændebakker fra tidligere modeller er kompatible.

Udgangsåbning til kølemidler og spåner. Præcise rettenoter.

Gevind til emneanslag og forlænger.

Maksimal spændekraft 40 kN. Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.

Egenskab:

Kan anvendes lodret.

Fordel:

Præcis, kraftig multifunktions-højtryksspænder.

- **Pålidelig opspænding af råemne vha. højtryksspindel med ekstra lang kraftvandring.**
- **Præcis bearbejdning af færdige dele, basisenhed bearbejdet på alle sider.**

Funktion:

Spænding kun med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm).

Med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftforstærker.

Anvendelse:

Til traditionel opspænding, grebsspænding og nedholderspænding. Opspænding af **råemner, skærebrænder- og savsnit** ved indtrængning af **hærdede og udskiftelige grebselementer** i emnet. Egnet til alle materialer op til en styrke på 1000 N/mm². Kan indsættes vandret og sideværts.

Leveringsomfang:

Inklusive 12-kantet topnøgleindsats str. 14, 4 spændejern.

Specialtilbehør:

- **Bakker nr. 361331 – 361970.**
- **Momentnøgle nr. 656050 str. 60.**
- **Adapterplade til hurtigt skift af bakker Xtric nr. 361293 og 361294 str. 125.**
- **Adapterplader nr. 361297 og 361298 str. 125**

Spændebolt nr. 360025.

Bemærk:

Mulighed for forlængelse af spændvidde ved hjælp af basisenhed nr. 360420 str. 125.

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	Titan2/TitanSense
Længdenot	20 mm
Tværnøt	20 mm
Basisenhedslængde a	280 mm
f	21 mm
r	77 mm
Basisenhedsbredde B	126 mm
m	139 mm
Type	125K
g	24 mm
Vægt	22 kg
Samlet længde L	318 mm
Basisenhedshøjde c	100 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/361302-125K>
