




Permanent-magnetspændeplade, tværpolding, Polpladelængde: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380100 250
GTIN	4045197310620
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

- Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
- TÆND-SLUK med håndtag.
- I SLUKKET-stilling sørger et svagt modfelt for lettere aftagning af emnerne.
- Udstyret med langs- og tværanslag.
- Lameller i 3 mm messing / 12 mm stål.
- Magnetfeltet dannes uden spredning, så magnetisering af emnet forhindres.

Anvendelse:

- Egnede til vanskelig spåntagning som fræsning ved skrubning.
- Til små, mellemstore og større emner, også med ru eller ujævn overflade.

Teknisk beskrivelse

Magnetfelthøjde	12 mm
Vægt	17 kg
Nominel magnetkraft	150 N/cm ²
Højde	56 mm
Bredde	150 mm
Højdetolerance	+0,5 / -2 mm
Polpladens slidstyrke	5 mm

Polpladelængde	250 mm
Produkttype	Magnetspændeplade