

Mahr**Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 50-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Hurtigdrev med integreret kobling. Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet**. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428900 med tilhørende indstillingsringe.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
Tolerancering-Ø	60 / 85 mm
Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	50 - 100 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 50-60 mm	428900 50-60
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 70-85 mm	428900 70-85
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 60-70 mm	428900 60-70
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 85-100 mm	428900 85-100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65