

 Mahr**Indvendig mikrometerskrue Micromar, Måleområde: 10-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428900 10-12
GTIN	4059192010591
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.

Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.

Hurtigdrev med integreret kobling.

Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.

Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet.**

Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Mål a	1,8 mm
Måleområde	10 - 12 mm
Måledybde med forlænger	133 mm
Standardmåledybde	58 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

### Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

### Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
---	-----------