



Permanent-magnetspændeplade, tværpolding, Polpladelængde: 400mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380100 400
GTIN	4045197310644
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

- Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
- TÆND-SLUK med håndtag.
- I SLUKKET-stilling sørger et svagt modfelt for lettere aftagning af emnerne.
- Udstyret med langs- og tværanslag.
- Lameller i 3 mm messing / 12 mm stål.
- Magnetfeltet dannes uden spredning, så magnetisering af emnet forhindres.

Anvendelse:

- Egned til vanskelig spåntagning som fræsning ved skrubning.
- Til små, mellemstore og større emner, også med ru eller ujævn overflade.

Teknisk beskrivelse

Bredde	200 mm
Højde	56 mm
Magnetfelthøjde	12 mm
Polpladens slidstyrke	5 mm
Polpladelængde	400 mm
Vægt	35 kg
Højdetolerance	+0,5 / -2 mm

Nominal magnetkraft	150 N/cm ²
Produkttype	Magnetspændeplade