



## Plade-afmagnetiseringsapparat, Polpladelængde: 250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380861 250
GTIN	2050001717641
Artikelklasse	33S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Strømforsyning 230 V / 50 Hz, kapslingsklasse IP20, effektforbrug maks. 920 W.**
- **Indkoblingstid 100 %.**

#### Anvendelse:

Afmagnetiseringsapparaterne egner sig til brug i målerum, værksteder og på produktionslinjer. I den forbindelse har de en kraftig virkning ved afmagnetisering af lejerings, stempler, matricer og andre værktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Polpladelængde	250 mm
Bredde	180 mm
Vægt	11 kg
Højde	87 mm
Inddrivningsdybde:	50 mm
Polpladebredde	150 mm
Effektforbrug	920 W
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC)	++
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse	IP 20

Indkoblingstid	100 %
Produkttype	Afmagnetiseringsapparat