

**Plade-afmagnetiseringsapparat, Polpladelængde: 280mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380861 280
GTIN	2050001717658
Artikelklasse	33S

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Strømforsyning 230 V / 50 Hz, kapslingsklasse IP20, effektforbrug maks. 920 W.**
- **Indkoblingstid 100 %.**

**Anvendelse:**

Afmagnetiseringsapparaterne egner sig til brug i målerum, værksteder og på produktionslinjer. I den forbindelse har de en kraftig virkning ved afmagnetisering af lejerings, stempler, matricer og andre værktøjer.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	87 mm
Inddrivningsdybde:	50 mm
Bredde	266 mm
Polpladelængde	280 mm
Vægt	18 kg
Polpladebredde	220 mm
Effektforbrug	920 W
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC)	++
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse	IP 20

Indkoblingstid	100 %
Produkttype	Afmagnetiseringsapparat