

**Plade-afmagnetiseringsapparat, Polpladelængde: 400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380861 400
GTIN	2050001717665
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Strømforsyning 230 V / 50 Hz, kapslingsklasse IP20, effektforbrug maks. 920 W.**
- **Indkoblingstid 100 %.**

Anvendelse:

Afmagnetiseringsapparaterne egner sig til brug i målerum, værksteder og på produktionslinjer. I den forbindelse har de en kraftig virkning ved afmagnetisering af lejerings, stempler, matricer og andre værktøjer.

Teknisk beskrivelse

Vægt	24 kg
Inddrivningsdybde:	50 mm
Højde	87 mm
Polpladelængde	400 mm
Bredde	306 mm
Polpladebredde	260 mm
Effektforbrug	920 W
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC)	++
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse	IP 20

Indkoblingstid	100 %
Produkttype	Afmagnetiseringsapparat