




Neodym- magnet-spændeblok, Længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	380870 200
GTIN	4045197311320
Artikelklasse	33S

Beskrivelse

Udførelse:

- **Ekstremt stor magnetkraft i kraft af specialudviklet fremgangsmåde.**
- **Stabil enhed helt i stål med TIL-/FRA-kobling på endefladen.**
- **Lameller i 2 mm messing / 4 mm stål.**
- **Neodym-magnetsystem.**

Anvendelse:

- **Til emner, der er vanskelige at opspænde såsom ferrotic, hårdmetal med cobaltandel.**
- **Til erodering og slibning.**

Bemærk:

Adaption til alle nulpunktsopspændingssystemer, der fås på markedet, GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.), fås som ekstraudstyr. **Angiv venligst de respektive data ved bestilling.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	4,2 kg
Højde	51 mm
Magnetfelthøjde	4 mm
Bredde	70 mm
Længde	200 mm

Nominal magnetkraft	180 N/cm ²
Højdetolerance	+0,5 / -2 mm
Produkttype	Magnetspændeplade