



Glasfiberbåndmål i kapsel, Båndlængde: 20m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	463300 20
GTIN	4007368072867
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækning. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Glasfiberbåndmål Ekstremt knækfast og fleksibelt, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier. **Ikke elektrisk ledende.** Meget let at aflæse. Med cm-skala.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kapsel, længde	175 mm
Kapsel, bredde	145 mm
Båndbredde	13 mm
Kapsel, højde	32 mm
Type målestart	A

Båndlængde	20 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------