

HOLEX**HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm eller tommer): 6,9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122502 6,9
GTIN	4045197830807
Artikelklasse	12F

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige hovedskær og en **speciel notprofil** giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.

Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D_c	6,9 mm
Standard	DIN 6537 K
Spånnotlængde L_c	34 mm
Samlet længde L	79 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde L_2	23,7 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h7
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HM
Udførelse	4×D
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	115 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	85 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	M
GG	egnet	90 m/min	K
GGG	egnet	55 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		