



## Højtryks- skruestik, Kæbebredde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362010 160
GTIN	4045197233844
Artikelklasse	32F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Basisenhed og bevægelig overslæde af sfærisk GGG 60-støbegods, hærdede og slebne styrespor.
- Mekanisk hydraulisk kraftforstærker med justerbar spændekraft med høj præcision.
- Vedligeholdelsesfrit og komplet indkapslet højtryksspindel.
- Seriel med hærdede og slebne glatte spændebakker.
- Underdel med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.

#### Anvendelse:

- Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
- De præcise fremstillingstolerancer muliggør efterfølgende montering af flere skruestikke efter hinanden.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par hærdede spændebakker, håndsving.

#### Specialtilbehør:

- Fikserings- og fastspændingssæt, se nr. 360530; tilbehør, se nr. 362015 – 362025.
- Flere bakker, se nr. 362400 – 362620.

#### Bemærk:

Til montering af bakker fra tilbehøret skal standardbakkerne afmonteres.

Til anvendelse af bakker nr. 362400 – 362620 afmonteres standardforsatsbakkerne, hvorefter forsatsbakker nr. 362400 – 362620 monteres på M10-boringen i midten.

### Teknisk beskrivelse

Anlægshøjde G +0,02	80 mm
Spændekraft	50 kN
L <sub>3</sub>	95 mm
Vægt	50 kg
Spændeområde b udvidet	365 mm
L <sub>2</sub>	90 mm
Basisenhedshøjde c	130 mm
L <sub>4</sub>	575 - 880 mm
Farvekode til passende tilbehør	HD-HOLEX
Gevindstørrelse d <sub>1</sub>	M16
Kæbebredde	160 mm
Spændeområde b I	0 - 155 mm
Spændeområde b II	150 - 305 mm
Basisenhedslængde a	570 mm
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Håndsving Til bakkebredde 125/160 mm	360810 125/160
Spændebakke-par, glatte Til bakkebredde 160 mm	362420 160
Rulle- nedholderbakker, par Til bakkebredde 160 mm	362460 160
Prismebakker – par Til bakkebredde 160 mm	362500 160
Spændejernssæt 2 dele Til bakkebredde 125/160 mm	360750 125/160
Grundbakker, par bløde Til bakkebredde 160 mm	362520 160
Ekstra fjederblads-par Til bakkebredde 160 mm	362620 160
Fjederbladsbakke-par Til bakkebredde 160 mm	362600 160
Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 160 mm	362400 160
Drejeplade Til bakkebredde 160 mm	362015 160

