



Modulopbygget skruestik, Kæbebredde A: 200/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Artikelklasse	35G

Beskrivelse

Udførelse:

- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1 spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Teknisk beskrivelse

Pasnot langsgående l	16 mm
Basisenhedshøjde G	70 mm
Pasnot tværgående n	16 mm
Spændeområde b	300 mm
Kæbehøjde C	65 mm
Farvekode til passende tilbehør	Gerardi 200

Kæbebredde A	200 mm
Samlet længde L	595 mm
Vægt	69 kg
Maks. spændekraft ved 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Spændejerns-par Til bakkebredde 200 mm	362120 200
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 200 mm	362147 200
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 200 mm	362148 200
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 200 mm	362146 200
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16