



## Højtryksskruestik uden drejeplade, Kæbebredde: 113mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362075 113
GTIN	2050001760845
Artikelklasse	32E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Basisenhed og bevægelig overslæde af sfærisk GGG 60-støbegods, hærdede og slebne styrespor.
- Mekanisk hydraulisk kraftforstærker med justerbar spændekraft med høj præcision.
- Vedligeholdelsesfrit og komplet indkapslet højtryksspindel.
- Seriel med hærdede og slebne glatte spændebakker.
- Underdel med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.

#### Infotekst:

Udskiftelige bakker.

Hurtigjustering af spændeområdet.

Forudindstilling af spændetrykket.

#### Anvendelse:

Af hensyn til vibrationsfri, sikker opspænding ved høje skære- og tilspændingskræfter. Hurtig opspænding med håndsving.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 par rillede spændebakker (bagside glat), håndsving.

#### Specialtilbehør:

Udskiftningsbakker nr. 362076; 362077; 362079, drejeplade nr. 362073.

### Teknisk beskrivelse

Spændeområde b III	109 - 170 mm
L <sub>4</sub>	413 - 583 mm

Spændekraft	30 kN
H	55 mm
Kæbebredde	113 mm
Farvekode til passende tilbehør	HD-spændeanordning
Spændeområde b II	52 - 113 mm
Anlægshøjde G ±0,02	65,5 mm
Kæbehøjde C	31,6 mm
Spændeområde b I	0 - 56 mm
Basisenhedshøjde c	97 mm
Vægt	24 kg
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Drejeplade til skruestik Til bakkebredde 113 mm	362073 113
Spændebakke med langsgående riller, modsatte side er glat Til bakkebredde 113 mm	362076 113
Spændebakke fintriflet, modsatte side med langsgående riller Til bakkebredde 113 mm	362077 113
Spændebakke med prismer, modsatte side med langsgående riller Til bakkebredde 113 mm	362079 113
Drejeplade til skruestik Til bakkebredde 135 mm	362073 135