

HOLEX**Højtryksskruestik uden drejeplade, Kæbebredde: 135mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	362075 135
GTIN	2050001760852
Artikelklasse	32E

Beskrivelse**Udførelse:**

- Basisenhed og bevægelig overslæde af sfærisk GGG 60-støbegods, hærdede og slebne styrespor.
- Mekanisk hydraulisk kraftforstærker med justerbar spændekraft med høj præcision.
- Vedligeholdelsesfrit og komplet indkapslet højtryksspindel.
- Seriel med hærdede og slebne glatte spændebakker.
- Underdel med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.

Infotekst:

Udskiftelige bakker.

Hurtigjustering af spændeområdet.

Forudindstilling af spændetryk.

Anvendelse:

Af hensyn til vibrationsfri, sikker opspænding ved høje skære- og tilspændingskræfter. Hurtig opspænding med håndsving.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 par rillede spændebakker (bagside glat), håndsving.

Specialtilbehør:

Udskiftningsbakker nr. 362076; 362077; 362079, drejeplade nr. 362073.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft	40 kN
Anlægshøjde G $\pm 0,02$	72,5 mm

Spændeområde b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Kæbehøjde C	39,6 mm
Farvekode til passende tilbehør	HD-spændeordning
Vægt	39 kg
Spændeområde b III	144 - 220 mm
Basisenhedshøjde c	112 mm
Spændeområde b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Kæbebredde	135 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Drejeplade til skruestik Til bakkebredde 135 mm	362073 135
Spændebakke med langsgående riller, modsatte side er glat Til bakkebredde 135 mm	362076 135
Spændebakke fintriflet, modsatte side med langsgående riller Til bakkebredde 135 mm	362077 135
Spændebakke med prismer, modsatte side med langsgående riller Til bakkebredde 135 mm	362079 135
Drejeplade til skruestik Til bakkebredde 113 mm	362073 113