



## Højtryksskruestik uden drejeplade, Kæbebredde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362075 160
GTIN	2050001760869
Artikelklasse	32E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Basisenhed og bevægelig overslæde af sfærisk GGG 60-støbegods, hærdede og slebne styrespor.
- Mekanisk hydraulisk kraftforstærker med justerbar spændekraft med høj præcision.
- Vedligeholdelsesfrit og komplet indkapslet højtryksspindel.
- Seriel med hærdede og slebne glatte spændebakker.
- Underdel med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.

#### Infotekst:

Udskiftelige bakker.

Hurtigjustering af spændeområdet.

Forudindstilling af spændetrykket.

#### Anvendelse:

Af hensyn til vibrationsfri, sikker opspænding ved høje skære- og tilspændingskræfter. Hurtig opspænding med håndsving.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 par rillede spændebakker (bagside glat), håndsving.

#### Specialtilbehør:

Udskiftningsbakker nr. 362076; 362077; 362079, drejeplade nr. 362073.

### Teknisk beskrivelse

Anlægshøjde G $\pm 0,02$	83,5 mm
Vægt	60 kg

Spændeområde b I	0 - 104 mm
Spændeområde b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Spændekraft	50 kN
Basisenhedshøjde c	133 mm
L <sub>4</sub>	507 - 817 mm
Farvekode til passende tilbehør	HD-spændeordning
Kæbebredde	160 mm
Kæbehøjde C	49,6 mm
Spændeområde b III	205 - 310 mm
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Spændebakke med prismer, modsatte side med langsgående riller Til bakkebredde 160 mm	362079 160
Spændebakke med langsgående riller, modsatte side er glat Til bakkebredde 160 mm	362076 160
Spændebakke fintriflet, modsatte side med langsgående riller Til bakkebredde 160 mm	362077 160
Drejeplade til skruestik Til bakkebredde 160 mm	362073 160