

**Mahr****Digital skydelære, startpakke med stick, Måleområde: 150STARTmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	402738 150START
GTIN	4059192064372
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Funktioner:** ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (måleværdilagring), RESET (nulstilling af display), PRESET (forudindstilling af mål), mm/inch, referencesystem, LOCK-funktion (tastaturlås), DATA (dataoverførsel)

- **Integreret radiosender**
- **Klar til at måle med det samme takket være referencesystem.**
- **Fremragende modstandsdygtighed over for støv, kulde og smøremidler: kapslingsklasse IP67**
- **Energiforsyning: batteri, driftsvarighed ca. 3 år (ved aktiveret radio ca. 0,5 år)**
- **Polerede føringsbaner**
- **Skyder og skinne hærdet, rustfri**

**Udførelse reklametekst:**

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal. Integreret, trådløst datainterface i-wi. Resistent over for støv og fugt. Driftstid ca. 3 år.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. i-wi trådløs modtager nr. 498912.

**Bemærk:**

Download softwaren MarCom Professional 5.2 gratis under [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom)

**Teknisk beskrivelse**

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
-----------------------	------------

Kalibrering	A1
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	40 mm
Automatisk slukning	ja
Fejlgrænse	0,03 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Driftstid	3 år
Dybdemål	flad
Norm	DIN 862
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	1 stk. CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	Knapcelle
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

