

**PLANOLITH****Granitplade nøjagtighed 00, Længdexbredde: 630X400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	430400 630X400
GTIN	2050001042620
Artikelklasse	46H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

**Nøjagtighed:**

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/00 – ekstra fint diamantslebet** til målerum.

**Leveringsomfang:**

**Inklusive testrapport, transportemballage.** Inklusive stålkugleindsatser.

**Bemærk:**

**På forespørgsel:** Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemsmål. Ekskl. levering.

**Teknisk beskrivelse**

Planhed	0,003 mm
Tykkelse	70 mm
Vægt	55 kg

Antal stålkugleindsatser	3
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	00 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

---

## Tilbehør

Understel til pladestørrelse længdexbredde 630X400 mm	431000 630X400
---	----------------