



Granitplade nøjagtighed 0, Længde×bredde: 800X600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	430300 800X600
GTIN	2050001040688
Artikelklasse	46H

Beskrivelse

Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

DIN 876/0 – diamantfinslebet til kontrol

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage. Inklusive stålkugleindsatser.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellem mål. Ekskl. levering.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	120 mm
Vægt	173 kg
Planhed	0,007 mm

Antal stålkugleindsatser	3
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	0 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

Tilbehør

Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 150 mm	431710 150
Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning Til planlængde 800 mm	431700 800
Rullebukke, par	431705
Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 200 mm	431710 200