

**PLANOLITH****Maskin-kontrolnormal Axis-Inspect-Master, Bredde x længde: 800X600 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431882 800X600
GTIN	2050001949936
Artikelklasse	46H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Firkantet af yderst udsøgt granit med vægtreduceringsboringer og 12 pasboringer (keramiske muffer).

**Fordel:**

Reduktion af udfaldstider som følge af maskinstop, besparelse af serviceudgifter.

**Anvendelse:**

Måle- og prøveapparat til CNC-styrede værktøjsmaskiner, målemaskiner eller målearme. Til hurtig kontrol af maskingeometri og positionering, f.eks. efter et crash.

**Nøjagtighed:**

De 4 sideflader er bearbejdet retvinklet og planparallelt i forhold til hinanden (2µm). Forsiden er bearbejdet vinklet i forhold til. Positionen for de 12 pasboringer er målt nøjagtigt i den vedlagte testprotokol.

**Leveringsomfang:**

Inklusive transportemballage.

**Bemærk:**

Bemærk, at levering **beregnes særskilt**.

Testprotokol: Producentens testrapport

Forsidens planhed: 0,01 mm

Sidefladernes planhed: 0,002 mm

Retvinklethed: 0,002 mm

Tykkelse: 70 mm

Vægt: 90 kg

## Teknisk beskrivelse

Forsidens planhed	0,01 mm
Bredde	800 mm
Tykkelse	70 mm
Vægt	90 kg
Længde	600 mm
Sidefladernes planhed	0,002 mm
Retvinklethed	0,002 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Maskinkontrolnormal

## Tilbehør

Plejemidler til granit Indhold 0,5 kg	431840 0,5
Plejemiddel til granit Indhold 0,5 l	431841 0,5