

**Garant****GARANT Master Steel SPEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 10,2mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 123026 10,2   |
| GTIN                | 4045197846730 |
| Artikelklasse       | 11E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udviklet til brug med **meget høje skærehastigheder**. Fremragende egnet til maskiner med **mindre effektforbrug** og høje omdrejningstal.

- **Markant reduktion af skærekrafterne som følge af speciel skæргеometri.**
- **Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.**
- **Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.**

Et **slankt tværskær** og de **4 føringsfasers særlige placering** bevirker en **høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed**. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

**Bemærk:**

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivelse**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Tolerance, nom. Ø                             | h7              |
| Nominel Ø $D_c$                               | 10,2 mm         |
| Skaft-Ø $D_s$                                 | 12 mm           |
| Samlet længde L                               | 162 mm          |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/o        |
| anbefalet maksimal boreddybde $L_2$           | 98,7 mm         |
| Antal skær Z                                  | 2               |
| Spånnotlængde $L_c$                           | 114 mm          |
| Norm  | Fabriksstandard |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Serie                | Master Steel       |
| Belægning            | TiAlN              |
| Skæremateriale       | HM                 |
| Udførelse            | 8×D                |
| Spidsvinkel          | 135 grader         |
| Skaft                | DIN 6535 HB med h6 |
| Indvendig køling     | Ja, med 25 bar     |
| Spåntagningsstrategi | HPC                |
| Semi-standard        | ja                 |
| Farvering            | grøn               |
| Produkttype          | Spiralbor          |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 195 m/min      | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 150 m/min      | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 135 m/min      | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 125 m/min      | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 80 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 65 m/min       | M        |
| GG                            | egnet          | 120 m/min      | K        |
| GGG                           | egnet          | 115 m/min      | K        |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |                |          |
| våd, minimal                  | egnet          |                |          |