


Garant**Basisskinne, Type: 520****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 361115 520 |
| GTIN | 4045197848970 |
| Artikelklasse | 310 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet. Lasergraveret skala til forpositionering af spændemodulerne. Not i siden til spændejern og tværnoter til justering på maskinbordet.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

Passer til:

Spændemoduler nr. 361105 – 361110.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 361165, adapterplade til GARANT ZeroClamp nr. 361170, spændebolte nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138.

Bemærk:

Passende notsten kan findes under nr. 375365.

Fra størrelse 650 leveres GARANT ZeroClamp-boringer på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|---------|
| Længde L | 522 mm |
| Antal ZC-boringer | 3 |
| Bredde B | 100 mm |
| Højde H | 40 mm |
| Vægt | 12,5 kg |
| passer til farvekode | Xpent0 |

| | |
|-------------|-----------------------|
| Serie | Xpent |
| Udførelse | Nulpunktsspændesystem |
| Produkttype | Justeringshjælp |

Tilbehør

| | |
|---|------------------|
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 16 mm | 375365 16 |
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 10 mm | 375365 10 |
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 28 mm | 375365 28 |
| ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16 | 360025 18M16 |
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 18 mm | 375365 18 |
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 12 mm | 375365 12 |
| Spændejern Type CS1 | 361165 CS1 |
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 22 mm | 375365 22 |
| Spændejern Type CS0 | 361165 CS0 |
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 24 mm | 375365 24 |
| Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 14 mm | 375365 14 |