

**Garant****HM-radiusfræsere, DLC, Ø f8 DC: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207072 3
GTIN	4045197849717
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **DLC-belægning  $sp^2$**  af nyeste generation.  
Tolerancer: Radiuskontur =  **$\pm 0,01$  mm.**

**Bemærk:**

**Efterfølgerprodukt for nr. 207070.**

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	3 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	32 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,03 mm
Samlet længde L	75 mm
Antal tænder Z	2
Skærlængde $L_c$	10 mm
Fristilling-Ø $D_1$	2,7 mm
Skær-Ø $D_c$	3 mm
Spiralvinkel	45 grader
Radius R	1,5 mm
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	W
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,03×D ved kopifræsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	egnet	500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	450 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	120 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N

CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		