

Garant**Skivefræser med gevind Bredde ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218542 80
GTIN	4045197849991
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	35 mm
Skær-Ø D_c	80 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Holdegevind M	M16
Ø D_2	29 mm
Ø $D_1 h6$	17 mm

effektivt skærantal Z_{eff}	5
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	22,5 mm
Antal vendeskærsplatter	10
Bredde, a_p	5 mm
Skafudførelse	med gevind
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1103
Vendeplatteskruesæt	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219949
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2