

Garant**Fasfræser 60°, Weldon-skaft, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216552 5
GTIN	4045197851734
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	70 mm
Maks. affasnings- $\varnothing D_{maks}$	16 mm
Skaft- $\varnothing D_s h6$	12 mm
passende vendeskærsplatter	260982 HB725-1
Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde L_1	20 mm
Antal skær Z	1
$\varnothing D$	5,4 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad	60 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	219795 1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP