



Vippecontainer RAL 7016 med tømmebane, Ladvolumen: 250l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919923 250
GTIN	4017976247014
Artikelklasse	96D

Beskrivelse

Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippe.

Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.

Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.

TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejhjulene.

Infotekst:

Aftapningshane

med si til separering af partikler og væske.

Vipning udløses manuelt.

Ved tømning med gaffeltruck eller ved stor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Højde	780 mm
Hjul-Ø	200 mm
Bulkkanter, højde med hjul	780 mm
Kassemål, højde	413 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	72 mm
Bredde	713 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	194 mm
Kassemål, længde	1200 mm
Ladvolumen	250 l
Bæreevne	750 kg
Kassemål, bredde	652 mm
Længde	1359 mm
Vægt	70 kg
Indføringslommer, afstand B	203 mm
Produkttype	Vippebeholdere