

HOLEX
Grovslibningskive „2 i 1“, Skive-Ø×skivebredde: 100X6 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560500 100X6
GTIN	4045197593139
Artikelklasse	52M

Beskrivelse
Udførelse:

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibesliver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykløftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Grovslibesliver til **stål og INOX** med **lang standtid** og høj slibeydelse.

Specifikation: A30Q-BF. Borings-Ø 16 mm.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Borings-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	16 mm
Skivebredde	6 mm
maks. omdrejningstal	15300 min ⁻¹

Skive-Ø	100 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		