

Garant**Diamantslibestift galvanisk D126, D, Hoved-Ø: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552600 2
GTIN	4045197157171
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebne råemner med **diamant-belægning**. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være **galvanisk nikkelbinding**.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til **finslibning** af borer, radier, konturer samt **afgratning og affasning**.

Til **hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK**.

Anbefalede periferihastigheder: Diamant tør 8-18 m/s, diamant våd 15-25 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygstenen finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	kugle
Samlet længde	45 mm
Hoved-Ø	2 mm
Skaft-Ø	3 mm

Hovedlængde	2 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Slibestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet	15-20 m/s	
Kunststof, GFK	egnet	15-20 m/s	
Sten	egnet	15-20 m/s	
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		