


**Garant****Slibekappeholder, Hoved-Ø, hovedlængde, form: 1626A****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553100 1626A  |
| GTIN                | 4045197330574 |
| Artikelklasse       | 51E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

**Slidset, elastisk gummihead** med stålskaft.

**Anvendelse:**

Primært beregnet til værktøjsfremstilling til efterbearbejdning på steder med begrænset plads.

**Passer til:**

Slibekapper nr. 553035 - 553328.

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal | 30000 min <sup>-1</sup> |
| Hoved-Ø              | 16 mm                   |
| Skaft-Ø              | 6 mm                    |
| Hovedlængde          | 24 mm                   |
| Produkttype          | Slibekappeholder        |

