

**Garant****Skivefræser med gevind Bredde ap = 4 mm, Ø D: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218540 50
GTIN	4045197848697
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Bemærk:**

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	50 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	35 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	2
Holdegevind M	M16
Ø $D_2$	29 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	14 mm

passende vendeskærsplatter	SNHX
Kravelængde L <sub>1</sub>	15 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Antal vendeskærsplatter	4
Bredde, a <sub>p</sub>	4 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1102
Vendeplatteskruesæt	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219948